



ZB011W

Sockelschrank, universZ, 500x300x205mm, Schutzklassell, IP54, 36 Platzeinheiten

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Aufputz / Aufbau
------------	------------------

Ausführung

Anzahl Module	36
---------------	----

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz	Nein
--------------------------	------

Strom

Nennstrom	0 A
-----------	-----

Abmessungen

Einbautiefe	205 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Höhe installiertes Produkt	500 mm
Breite installiertes Produkt	300 mm
Materialdicke Gehäuse	1 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	1 mm
Verriegelbar	Nein
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Einzeltür
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	reinweiß RAL 9010
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

Einstellungen

Schranktyp	Anschlusssockel
------------	-----------------

Ausstattung

Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	1
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Funktionserhalt	-