



ZB012S



Sockelschrank, universZ, 500x550x205mm, Schutzklassell, IP44, 72 Platzeinheiten

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module	72
---------------	----

Kompatibilität

Geeignet für Blitschutz	Nein
-------------------------	------

Abmessungen

Einbautiefe	205 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Höhe installiertes Produkt	500 mm
Breite installiertes Produkt	550 mm
Materialdicke Gehäuse	1 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	1 mm
Türschliessungstyp	Vierkant mit Schlitz und Plombierdeckel
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Einzeltür
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	reinweiß RAL 9010
Farbe	weiß

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

Einstellungen

Schranktyp	Anschlusssockel
------------	-----------------

Ausstattung

Anzahl Reihen	6
Anzahl Felder	2
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld	6
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Sicherheit

Schutzart

IP44

Schutzklasse

Schutzklasse II