



ZB013S

Sockelschrank, universZ, 500x800x205mm, Schutzklassell, IP44, 108 Platzeinheiten

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module 108

Kompatibilität

Geeignet für Blitschutz Nein

Abmessungen

Einbautiefe 205 mm

Tiefe installiertes Produkt 205 mm

Höhe installiertes Produkt 500 mm

Breite installiertes Produkt 800 mm

Materialdicke Gehäuse 1 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 1 mm

Türschliessungstyp Vierkant mit Schlitz und Plombierdeckel

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Doppeltür, asymmetrisch

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe reinweiß RAL 9010

Farbe weiß

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Einstellungen

Schranktyp Anschlusssockel

Ausstattung

Anzahl Reihen 9

Anzahl Felder 3

Anzahl Schlüssel 1

Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld 6

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 3

Erweiterung möglich Ja

Normen

Sicherheit

Schutzart

IP44

Schutzklasse

Schutzklasse II