



ZB013W

**Sockelschrank, universZ, 500x800x205mm, Schutzklassell, IP54, 108 Platzeinheiten**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Aufputz / Aufbau

**Ausführung**

Anzahl Module 108

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitzschutz Nein

**Strom**

Nennstrom 0 A

**Abmessungen**

Einbautiefe 205 mm

Tiefe installiertes Produkt 205 mm

Höhe installiertes Produkt 500 mm

Breite installiertes Produkt 800 mm

Materialdicke Gehäuse 1 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke 1 mm

Verriegelbar Nein

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türflügel Doppeltür, asymmetrisch

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

Farbe reinweiß RAL 9010

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahlblech

Oberfläche pulverbeschichtet

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch Nein

**Einstellungen**

Schranktyp Anschlusssockel

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	9
Anzahl Felder	3
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8
Erweiterung möglich	Ja

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

**Sicherheit**

Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein
Funktionserhalt	-