



ZB014S



**Sockelschrank, universZ, 500x1050x205mm, Schutzklassell, IP44, 144Platzeinheiten**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Anzahl Module	144
---------------	-----

**Kompatibilität**

Geeignet für Blitschutz	Nein
-------------------------	------

**Abmessungen**

Einbautiefe	205 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Höhe installiertes Produkt	500 mm
Breite installiertes Produkt	1050 mm
Materialdicke Gehäuse	1 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke	1 mm
Türschliessungstyp	Vierkant mit Schlitz und Plombierdeckel
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türflügel	Einzeltür
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

**Werkstoff**

Farbe	reinweiß RAL 9010
Farbe	weiß

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

**Einstellungen**

Schranktyp	Anschlusssockel
------------	-----------------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	12
Anzahl Felder	4
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld	6
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
Erweiterung möglich	Ja

**Normen**

---

**Sicherheit**

---

Schutzart

IP44

---

Schutzklasse

Schutzklasse II