



ZB015T

Anschlusssockel, univers, 500x1300x205mm, Schutzklassel, IP44, 180Platzeinheiten

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Funktion

Deckel mit Überdruckentlastung Nein

Ausführung

Anzahl Module 180

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 250 A

Abmessungen

Einbautiefe 205 mm

Tiefe installiertes Produkt 205 mm

Höhe installiertes Produkt 500 mm

Breite installiertes Produkt 1300 mm

Breite in Teilungseinheiten 1

Materialdicke Gehäuse 1 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke 1 mm

Türschliessungstyp Vierkant mit Schlitz und Plombierdeckel

Anzahl der Schlösser 0

Deckel Art geschlossen

Türflügel Doppeltür, asymmetrisch

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe reinweiß RAL 9010

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Stahl

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Einstellungen

Schranktyp	Anschlusssockel
------------	-----------------

Ausstattung

Anzahl Reihen	5
Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10
Erweiterung möglich	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Funktionserhalt	-