




BRS651701B9016



Brüstungskanal-Unterteil C-profil zu BRS 66x170mm Oberteil 120mm Stahl vweiß

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	68 mm
Breite	170 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	10070 - 10070 mm ²

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite 1	120 mm
Oberteilbreite 2	0
Oberteilbreite 3	0

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	23
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	42

Kompatibilität

Format Geräteinbaumöglichkeit	Standard 60 mm, 45 mm
-------------------------------	-----------------------

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Verkehrsweiß
RAL Nummer	9016

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP40

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

Konnektivität.

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

Ausstattung

Mit Kabelhalteklammer	Nein
-----------------------	------

