



10437009

## Aufputz-Gehäuse 3fach K.1 polarweiß, glänzend

### Technische Merkmale

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 3 |
|---------------|---|

#### Abmessungen

|             |          |
|-------------|----------|
| Höhe        | 88,50 mm |
| Breite      | 224 mm   |
| Tiefe       | 41,50 mm |
| Einbautiefe | 36 mm    |

#### Ausstattung

|                     |    |
|---------------------|----|
| Mit Kabeleinführung | Ja |
|---------------------|----|

#### Installation, Montage

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Einbau-/Anschlussort | Vertikal |
| Montage auf          | Aufputz  |

#### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Farbe      | Polarweiß   |
| RAL Nummer | 9010        |
| Glanzgrad  | Glänzend    |

#### Zubehör

|                  |      |
|------------------|------|
| Mit Abdeckrahmen | Nein |
|------------------|------|

#### Sicherheit

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

#### Texte

|                   |  |
|-------------------|--|
| Montageart        | Zur Montage Auf entflammbarem Untergrund<br>geeignet, Für senkrechte Montage |
| Zugehörige Serien | Berker K.1   |