



1102890BTC

**TMG-2/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA**

**Technische Merkmale**

**Funktionen**

Türkommunikationsart Audio + Video

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Werkstoff**

Farbe Messing

Werkstoff Metall, Edelstahl

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Ruftaster Edelstahl

**Abmessungen**

Einbautiefe Gehäuse 55 mm

Dicke Putzausgleich 12 mm

**Spannung**

Betriebsspannung LED 12 - 12 V

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl Ruftasten 2

**Texte**

Gehäuse Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen

Beschriftung Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel

Beleuchtung Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung

Schutz Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY

Montageart Für senkrechte Montage

Dichtung Mit Fugendichtungsband