



1103180

**TVG-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA**

**Technische Merkmale**

**Funktionen**

Türkommunikationsart Audio

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Werkstoff**

Farbe Edelstahl

Werkstoff Edelstahl

Glanzgrad Matt

Werkstoff Ruftaster Edelstahl

**Abmessungen**

Einbautiefe Gehäuse 55 mm

Dicke Putzausgleich 12 mm

Materialstärke 2 mm

**Spannung**

Betriebsspannung LED 12 - 12 V

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl Ruftasten 3

**Texte**

Gehäuse Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen

Beschriftung Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel

Beleuchtung Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung

Schutz Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY

Montageart Für senkrechte Montage

Dichtung Mit Fugendichtungsband