



1104181BTC

TVG-4/2 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 4/2 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA

Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe.

Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

- Edelstahl-Oberfläche quer gebürstet
- kratzfeste Kameraabdeckung
- Ruftaster rund, rückseitig mit Mutter verschraubt
- Ruftaster 2-reihig angeordnet
- Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
- Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
- langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
- Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
- für senkrechte Montage
- flächenbündige Namensschilder
- Leitungseinführungen seitlich und rückseitig
- mit Fugendichtungsband
- Kamera-Türlautsprecher ist nicht im Lieferumfang enthalten
- mit Sicherungsseil, Schlüssel Spezial ZY, AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel und Lichteinlage

Technische Merkmale

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Systemtechnologie | systemunabhängig |
| Abmessungen Frontplatte (B x H x T) | 230 x 265 x 2 mm |
| Farbe | Edelstahl, Metall gebürstet matt |
| Putzausgleich | 12 mm |
| Für Beschriftungsband | 12 mm |
| Abmessungen Namensschild (B x H) | 60 x 15 mm |
| Betriebsspannung LED | 12 V AC |
| Anzahl der Klingeltasten | 4 |
| Technische Ausführung | 4/2 |