



1106891

TMG-6/2 Aussenstation für Türlautsprecher 6/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA

Technische Merkmale

Funktionen

Türkommunikationsart Audio

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Werkstoff

Farbe Messing

Werkstoff Metall, Edelstahl

Glanzgrad Matt

Werkstoff Ruftaster Edelstahl

Abmessungen

Dicke Putzausgleich 12 mm

Materialstärke 2 mm

Spannung

Betriebsspannung LED 12 - 12 V

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten 6

Texte

Gehäuse Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen

Beschriftung Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN
Namensschild-Schlüssel

Beleuchtung Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung

Schutz Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY

Montageart Für senkrechte Montage

Dichtung Mit Fugendichtungsband