



1109180BTC

TVG-9/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 9/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA

Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe.

Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

- Edelstahl-Oberfläche quer gebürstet
- kratzfeste Kameraabdeckung
- Ruftaster rund, rückseitig mit Mutter verschraubt
- Ruftaster 1-reihig angeordnet
- Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
- Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
- langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
- Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
- für senkrechte Montage
- flächenbündige Namensschilder
- Leitungseinführungen seitlich und rückseitig
- mit Fugendichtungsband
- Kamera-Türlautsprecher ist nicht im Lieferumfang enthalten
- mit Sicherungsseil, Schlüssel Spezial ZY, AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel und Lichteinlage

Technische Merkmale

Systemtechnologie	systemunabhängig
Abmessungen Frontplatte (B x H x T)	150 x 495 x 2 mm
Farbe	Edelstahl, Metall gebürstet matt
Putzausgleich	12 mm
Für Beschriftungsband	12 mm
Abmessungen Namensschild (B x H)	60 x 15 mm
Betriebsspannung LED	12 V AC
Anzahl der Klingeltasten	9
Technische Ausführung	9/1