



1110890

### TMG-10/1 Aussenstation für Türlautsprecher 10/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA

Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-Messing-Beschichtung, Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe.

Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

- Metall, Edelstahl PVD-beschichtet
- Ruftaster rund, rückseitig mit Mutter verschraubt
- Ruftaster 1-reihig angeordnet
- Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
- Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
- langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
- Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
- für senkrechte Montage
- flächenbündige Namensschilder
- Leitungseinführungen seitlich und rückseitig
- mit Fugendichtungsband
- Türlautsprecher ist nicht im Lieferumfang enthalten
- mit Sicherungsseil, Schlüssel Spezial ZY, AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel und Lichteinlage
- mit vormontierter ELA-100 Türlautsprecher Rasthalterung für eine werkzeuglose Schnellmontage

### Technische Merkmale

Systemtechnologie	systemunabhängig
Abmessungen Frontplatte (B x H x T)	150 x 495 x 2 mm
Farbe	PVD-messing, Metall beschichtet glänzend
Materialstärke Edelstahl	2 mm
Putzausgleich	12 mm
Für Beschriftungsband	12 mm
Abmessungen Namensschild (B x H)	60 x 15 mm
Betriebsspannung LED	12 V AC
Anzahl der Klingeltasten	10
Technische Ausführung	10/1