



1110890BTC

**TMG-10/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 10/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA**

**Technische Merkmale**

**Funktionen**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Türkommunikationsart | Audio + Video |
|----------------------|---------------|

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Werkstoff**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Farbe               | Messing           |
| Werkstoff           | Metall, Edelstahl |
| Glanzgrad           | Glänzend          |
| Werkstoff Ruftaster | Edelstahl         |

**Abmessungen**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Einbautiefe Gehäuse | 55 mm |
| Dicke Putzausgleich | 12 mm |

**Spannung**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Betriebsspannung LED | 12 - 12 V |
|----------------------|-----------|

**Bedienelemente und Anzeigen**

|                  |    |
|------------------|----|
| Anzahl Ruftasten | 10 |
|------------------|----|

**Texte**

|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse      | Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen |
| Beschriftung | Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN<br>Namensschild-Schlüssel       |
| Beleuchtung  | Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung               |
| Schutz       | Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY                                |
| Montageart   | Für senkrechte Montage                                                    |
| Dichtung     | Mit Fugendichtungsband                                                    |