



1112891

## TMG-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA

### Technische Merkmale

#### Funktionen

Türkommunikationsart Audio

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Werkstoff

Farbe Messing

Werkstoff Metall, Edelstahl

Glanzgrad Matt

Werkstoff Ruftaster Edelstahl

#### Abmessungen

Dicke Putzausgleich 12 mm

Materialstärke 2 mm

#### Spannung

Betriebsspannung LED 12 - 12 V

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten 12

#### Texte

Gehäuse Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen

Beschriftung Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN  
Namensschild-Schlüssel

Beleuchtung Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung

Schutz Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY

Montageart Für senkrechte Montage

Dichtung Mit Fugendichtungsband