



1115182

## TVG-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA

### Technische Merkmale

#### Funktionen

Türkommunikationsart Audio

#### Installation, Montage

Montage auf Unterputz

#### Werkstoff

Farbe Edelstahl

Werkstoff Edelstahl

Glanzgrad Matt

Werkstoff Ruftaster Edelstahl

#### Abmessungen

Einbautiefe Gehäuse 55 mm

Dicke Putzausgleich 12 mm

Materialstärke 2 mm

#### Spannung

Betriebsspannung LED 12 - 12 V

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten 15

#### Texte

Gehäuse Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen

Beschriftung Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel

Beleuchtung Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung

Schutz Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY

Montageart Für senkrechte Montage

Dichtung Mit Fugendichtungsband