



1115892

TMG-15/3 Aussenstation für Türlautsprecher 15/3 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA

Technische Merkmale

Funktionen

Türkommunikationsart	Audio
----------------------	-------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Werkstoff

Farbe	Messing
Werkstoff	Metall, Edelstahl
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff Ruftaster	Edelstahl

Abmessungen

Dicke Putzausgleich	12 mm
Materialstärke	2 mm

Spannung

Betriebsspannung LED	12 - 12 V
----------------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	15
------------------	----

Texte

Gehäuse	Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
Schutz	Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
Montageart	Für senkrechte Montage
Dichtung	Mit Fugendichtungsband