



1115892BTC

### TMG-15/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 15/3 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA

Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl, poliert und veredelt mit witterungsbeständiger PVD-Messing-Beschichtung, mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe.

Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

- Metall, Edelstahl PVD-beschichtet
- kratzeste Kameraabdeckung
- Ruftaster 3-reihig angeordnet
- Ruftaster rund, rückseitig mit Mutter verschraubt
- Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
- Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
- langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
- Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
- für senkrechte Montage
- flächenbündige Namensschilder
- Leitungseinführungen seitlich und rückseitig
- mit Fugendichtungsband
- Kamera-Türlautsprecher ist nicht im Lieferumfang enthalten
- mit Sicherheitsseil, Schlüssel Spezial ZY, AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel und Lichteinlage

### Technische Merkmale

Systemtechnologie	systemunabhängig
Abmessungen Frontplatte (B x H x T)	335 x 355 x 2 mm
Farbe	PVD-messing, Metall beschichtet glänzend
Putzausgleich	12 mm
Für Beschriftungsband	12 mm
Abmessungen Namensschild (B x H)	60 x 15 mm
Betriebsspannung LED	12 V AC
Anzahl der Klingeltasten	15
Technische Ausführung	15/3