



1116891BTC

TMG-16/2 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 16/2 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA

Technische Merkmale

Funktionen

Türkommunikationsart Audio + Video

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Werkstoff

Farbe Messing

Werkstoff Metall, Edelstahl

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Ruftaster Edelstahl

Abmessungen

Einbautiefe Gehäuse 55 mm

Dicke Putzausgleich 12 mm

Spannung

Betriebsspannung LED 12 - 12 V

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten 16

Texte

Gehäuse Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen

Beschriftung Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel

Beleuchtung Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung

Schutz Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY

Montageart Für senkrechte Montage

Dichtung Mit Fugendichtungsband