



1118892BTC

TMG-18/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsp. 18/3 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA

Technische Merkmale

Funktionen

Türkommunikationsart	Audio + Video
----------------------	---------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Werkstoff

Farbe	Messing
Werkstoff	Metall, Edelstahl
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff Ruftaster	Edelstahl

Abmessungen

Einbautiefe Gehäuse	55 mm
Dicke Putzausgleich	12 mm

Spannung

Betriebsspannung LED	12 - 12 V
----------------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	18
------------------	----

Texte

Gehäuse	Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
Schutz	Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
Montageart	Für senkrechte Montage
Dichtung	Mit Fugendichtungsband