



11650104

Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 Arsys Edelstahl Rostfrei

Technische Merkmale

Anschluss

| | |
|-------------|-----|
| Fassung Typ | E10 |
|-------------|-----|

Werkstoff

| | |
|-------|-----------|
| Farbe | Edelstahl |
|-------|-----------|

| | |
|------------|------|
| RAL Nummer | 9022 |
|------------|------|

| | |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

| | |
|-----------|-------------------|
| Werkstoff | Metall, Edelstahl |
|-----------|-------------------|

Abmessungen

| | |
|------------------------|----------|
| Ausschnitt Durchmesser | 27,20 mm |
|------------------------|----------|

Texte

| | |
|----------|---------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
|----------|---------------|

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Montageart | Zentralstück für Steckbefestigung |
|------------|-----------------------------------|

| | |
|--------------|------------------------|
| Beschriftung | Ohne Beschriftungsfeld |
|--------------|------------------------|

Sicherheit

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|