



1201024

IP20

## ERG-402 Etagenruf-Generator 4 Ruftöne zur Rufunterscheidung REG 1+n

### Technische Merkmale

#### Kapazität

Anzahl Module 3

#### Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 5 - 40 °C

#### Leistung

Leistungsaufnahme standby 0,20 W

Leistungsaufnahmen Betrieb 0,30 VA

#### Spannung

Betriebsspannung 12 - 12 V