



1201024

IP20

ERG-402 Etagenruf-Generator 4 Ruftöne zur Rufunterscheidung REG 1+n

Technische Merkmale

Kapazität

Anzahl Module 3

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 5 - 40 °C

Leistung

Leistungsaufnahme standby 0,20 W

Leistungsaufnahmen Betrieb 0,30 VA

Spannung

Betriebsspannung 12 - 12 V