



16402079

Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard R.Classic polarweiß, glänzend

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Architektur

Polanzahl 1

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen 1500 W

Leuchtstofflampen in duo-Schaltung 1500 W

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 0

Mit Rückmeldekontakt Nein

Werkstoff

Farbe Polarweiß

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Metall, Kunststoff

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Abmessungen

Tiefe 60 mm

Einbautiefe 32 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 50 °C

Texte

Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen
Aufdruck	Mit Aufdruck "Hotelcard"
Beleuchtung	Für Beleuchtung
Montageart	Mit Spreizkrallen
Schaltart/Variante	1-polig
Zentralstücke	Mit Zentralstück Ø 58 mm
Zugehörige Serien	Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic
Zugehörige Systeme	Berker Serie 1930/Glas, Berker Serie R.classic