



16406096

Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker Q.x anthrazit samt

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Architektur

Polanzahl 1

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen 1500 W

Leuchtstofflampen in duo-Schaltung 1500 W

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 0

Mit Rückmeldekontakt Nein

Werkstoff

Farbe Anthrazit

Glanzgrad Samt

Werkstoff Metall, Kunststoff

Oberfläche Lackiert

Transparent Nein

Abmessungen

Tiefe 57,30 mm

Einbautiefe 32 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 50 °C

Texte

Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen
Aufdruck	Mit Aufdruck "Hotelcard"
Beleuchtung	Für Beleuchtung
Montageart	Mit Spreizkrallen
Schaltart/Variante	1-polig
Zugehörige Serien	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
Zugehörige Systeme	Berker Q.x