



16408992



Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. Neutralleiter erforderlich.

- mit Schraub-Liftklemmen
- beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard
- mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit
- für Beleuchtung
- mit potenzialfreiem Kontakt
- Neutralleiter erforderlich!

Technische Merkmale

Nennspannung	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Schaltstrom	10 A /230 V AC1
Leistungsaufnahme	< 0,2 W
Kartenbreite	max. 55 mm
Kartenstärke	0.8...1.2 mm
Induktive Last bei $\cos \varphi = 0,6$	max. 6 A
230 V Glüh- und Halogenlampen	1500 W
konventionelle Trafos	1500 VA
Elektronische Trafos	1500 W
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung	1500 W
Kompaktleuchtstofflampen	500 W
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar	0, 15, 30, 60 s
	S.1
	B.3
Range-Name	B.7
Montageart	Unterputz
Schutzart	IP20
Schaltart / Variante	1-polig
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Farbe	weiß glänzend
Montageart	mit Spreizkrallen
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Betriebstemperatur	-5...50 °C
Schraubklemmen (max.)	2 x 2,5 mm ²
Einbautiefe	32 mm
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	57.3 mm

