



16409906

Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1/B.3/B.7 anthrazit,matt

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
-------------	------

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	1500 W
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung	1500 W

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	0
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall, Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Tiefe	57,30 mm
Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	35 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 50 °C
--------------------	------------

Texte

Anschlussart	Mit Schraub-Lifteklemmen
Aufdruck	Mit Aufdruck "Hotelcard"
Beleuchtung	Für Beleuchtung
Montageart	Mit Spreizkrallen
Schaltart/Variante	1-polig
Zugehörige Serien	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1
Zugehörige Systeme	Berker S.x/B.x