



1675



Glimmaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze grau

Glimmaggregat mit N-Klemme IP44. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für die Installation in wassergeschützte Schaltern und Tastern. Für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus. Für Wippschalter Serien beleuchtet. Für Wipptaster und Wippentaster.

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- für Wechsel-/Kreuzschalter und Ausschalter 2-polig 10 AX
- für Wipptaster und Mehrfach Wipptaster, außer Best.-Nr. 503404, 503808
- Bei Einsatz mehrerer Glimmaggregate kann der Lampenstrom zur Fehlfunktion des Relais/Stromstoßschalters führen.
Abhilfe: Neutralleiter mitführen oder zu der Spule einen Kondensator 230 V (1 µF pro 10 mA Glimmlampenstrom) parallel schalten.
- Nicht geeignet für Tastschalter und Zugschalter sowie Wippschalter und -taster der Jahre 1985 bis 1995.
- Die passenden Unterputz-Einsätze sind der Übersicht zu entnehmen.
- gekennzeichnete Artikel (siehe Symbol) nur in Verbindung mit entsprechender Dichtung, Rahmen und Berührungsschutzdose (Aufdruck „IP44“) für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

Technische Merkmale

| | |
|-----------------------|--------------|
| Farbe | grau |
| Technische Ausführung | 230 V~, 1 mA |