



17880069

## BLC Wächter 2,2 m Arsys polarweiß, glänzend

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Montagehöhe	2,20 - 2,20 m
Aufbauhöhe	31,40 mm

#### Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser, am Fußboden	0 - 0 m
Erfassungswinkel	180 - 180
Erfassungswinkel einstellbar	180 - 180 °

#### Werkstoff

Farbe	Polarweiß
Glanzgrad	Glänzend
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Thermoplast

#### Reichweite

Max. Reichweite zu Frontal	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m

#### Einstellungen

Ansprechelligkeit einstellbar	Ja
-------------------------------	----

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 45 °C
--------------------	-------------

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

#### Texte

Funktion	Dimmeinsatz-Abschaltvorwarnung (30 s Abdimmvorgang), Mit adaptiver Empfindlichkeitsanpassung, Blendsicher z. B. gegen Taschenlampe
Schutz	Mit Unterkriechschutz