



181110

Drucktaster TS chrom, glänzend

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung	12 V
--------------	------

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Werkstoff

Farbe	Chrom
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Verchromt, galvanisiert
Transparent	Nein

Abmessungen

Tiefe	19,70 mm
Einbautiefe	13 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
--------------------	-------------

Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Für Schraubbefestigung
Schaltart/Variante	Schließer
Zugehörige Serien	TS
Zugehörige Systeme	Berker TS