



181112

## Drucktaster TS gold, glänzend

### Technische Merkmale

#### Spannung

Nennspannung	12 V
--------------	------

#### Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
Mit Rückmeldekontakt	Nein

#### Werkstoff

Farbe	Gold
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Messing
Oberfläche	galvanisiert
Transparent	Nein

#### Abmessungen

Tiefe	19,70 mm
Einbautiefe	13 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
--------------------	-------------

#### Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Für Schraubbefestigung
Schaltart/Variante	Schließer
Zugehörige Serien	TS
Zugehörige Systeme	Berker TS