



1903300

IP20

### NSR-300 IP Netzwerkrelais REG lichtgrau

IP Schaltrelais für funktionsbezogene Schaltvorgänge. Schaltkontakte mit 6 Schließer und 2 Wechsler, Schaltfunktionen (Türöffner-DTMF, Licht-DTMF, Rufaufbau eingehend/ausgehend, Gesprächsverbindung, SIP Registrierung) und Relaismaske (individuelle zeitgesteuerte Schaltabläufe). Bedienung mit IP Türmodul (per HTTP-Request) und Konfiguration über Weboberfläche. Einschaltdauer je nach Funktion konfigurierbar, Ethernet-Schnittstelle (100Base-TX) sowie mit LED-Kontrollanzeige (Versorgung, Schaltvorgang). Gerät als Hutschienen-Montage. Hinweis: Netztransformator ist nicht enthalten.

- Spannungversorgung über externes Netzgerät 28 VDC/1,25 A REG
- 6 Schließerkontakte, 2 Wechslerkontakte
- mit Status-LEDs für Schaltkontakte
- mit Power-LED und I/O-LED für Datenverkehr
- teilnehmerbezogene Schaltsequenzen programmierbar
- Konfiguration über integriertes Web-Interface
- Einschaltdauer je nach Funktion konfigurierbar
- Ansteuerung via IP Türlautsprecher über Statusmeldungen, alternativ: Direktansteuerung über http-Requests
- unterstützt eingangsseitig bis zu 8 IP Türlautsprecher (halb- oder vollenplex)
- für individuelle Schalt- und Steueranwendungen, z. B. Türöffner manipulationsgeschützt, Licht per DTMF, Betrieb von Gongs

### Technische Merkmale

Systemtechnologie	IP
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	6 TE
Betriebsspannung über Netzteil	9 / 30 V DC