



19640001

Drucktaster Crystal TS Crystal chrom, glänzend

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung	24 V
--------------	------

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzel­taster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Werkstoff

Farbe	Chrom
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Verchromt, Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Tiefe	23 mm
Einbautiefe	13 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
--------------------	-------------

Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Für Schraubbefestigung
Schaltart/Variante	Schließer