



2030001

Temperaturregler mit Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED Arsys braun, glänzend

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung 250 - 250 V

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur 5 - 30 °C

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz 0,50 K

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse I (1%)

Werkstoff

Farbe Braun

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Metall, Kunststoff

Oberfläche Unbehandelt

Texte

Montageart Ohne Spreizkrallen

Thermische Rückführung Mit thermischer Rückführung

Anschlussart Mit Steckklemme

Aufdruck Mit Aufdruck