



20319011

Temp.-Regler 24 V m. Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED Arsys hellbronze, lackiert

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung	24 - 24 V
--------------	-----------

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur	5 - 30 °C
----------------------------	-----------

Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz	0,50 K
----------------------------	--------

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse	I (1%)
------------------------	--------

Werkstoff

Farbe	Hellbronze
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall, Kunststoff
Oberfläche	Lackiert

Texte

Montageart	Ohne Spreizkrallen
Thermische Rückführung	Mit thermischer Rückführung
Anschlussart	Mit Steckklemme
Aufdruck	Mit Aufdruck