



20340001

Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Arsys braun, glänzend

Technische Merkmale

Spannung

Nennspannung 230 - 230 V

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur 10 - 50 °C

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz 1 K

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse I (1%)

Werkstoff

Farbe Braun

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Metall, Kunststoff

Oberfläche Unbehandelt

Texte

Montageart Ohne Spreizkrallen

Thermische Rückführung Mit thermischer Rückführung

Anschlussart Mit Steckklemme

Aufdruck Mit Aufdruck