



20347103

## Fußbodentemperaturregler mit Schließer, Zentralstück, Wippschalter, K.5 Alu

### Technische Merkmale

#### Spannung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 230 V |
|--------------|-------------|

#### Einstellungen

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Sollwert Komforttemperatur | 10 - 50 °C |
|----------------------------|------------|

#### Elektrischer Strom

|             |      |
|-------------|------|
| Schaltstrom | 10 A |
|-------------|------|

#### Ausstattung

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Schalt-Temperaturdifferenz | 1 K |
|----------------------------|-----|

#### Einsatzbedingungen

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Energieeffizienzklasse | I (1%) |
|------------------------|--------|

#### Werkstoff

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Farbe      | Aluminium          |
| Glanzgrad  | Matt               |
| Werkstoff  | Metall, Kunststoff |
| Oberfläche | Lackiert           |

#### Texte

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Montageart             | Ohne Spreizkrallen          |
| Thermische Rückführung | Mit thermischer Rückführung |
| Anschlussart           | Mit Steckklemme             |
| Aufdruck               | Mit Aufdruck                |
| Zugehörige Serien      | Berker K.5                  |