



20349004

## Fußbodentemp.-Regler m. Schließer, Z.-Stk., Wippsch., Arsys edelstahl, lackiert

### Technische Merkmale

#### Spannung

Nennspannung 230 - 230 V

#### Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur 10 - 50 °C

#### Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

#### Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz 1 K

#### Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse I (1%)

#### Werkstoff

Farbe Edelstahl

Glanzgrad Matt

Werkstoff Metall, Kunststoff, Edelstahl

Oberfläche Lackiert

#### Texte

Montageart Ohne Spreizkrallen

Thermische Rückführung Mit thermischer Rückführung

Anschlussart Mit Steckklemme

Aufdruck Mit Aufdruck