



20449004

**Temp.-Regler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert Arsys edelstahl, lackiert**

**Technische Merkmale**

**Spannung**

Nennspannung	230 - 230 V
--------------	-------------

**Einstellungen**

Sollwert Komforttemperatur	10 - 40 °C
----------------------------	------------

**Ausstattung**

Schalt-Temperaturdifferenz	0,50 K
----------------------------	--------

**Einsatzbedingungen**

Energieeffizienzklasse	IV (2%)
------------------------	---------

**Werkstoff**

Farbe	Edelstahl
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall, Kunststoff, Edelstahl
Oberfläche	Lackiert

**Texte**

Montageart	Ohne Spreizkrallen
Thermische Rückführung	Mit thermischer Rückführung über Software
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Aufdruck	Mit Aufdruck

Funktion	Betriebsstundenzähler oder Energieverbrauchsanzeige einstellbar, Timer für stundenweise Änderung der Temperatur, Mit Zugriffsschutz, Mit Ventilschutzfunktion, Mit Frostschutzfunktion
----------	--