



2314150



NGV-500 Netzgerät 28 VDC/1,07 A REG 2-Draht-Video

Technische Merkmale

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Abmessungen

Höhe	93 mm
Breite	52 mm
Tiefe	68 mm

Anschluss

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer	32
--------------------------------------	----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 40 °C
--------------------	-----------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Spannung

Eingangsspannung	230 - 230 V
Ausgangsspannung	28 - 28 V
Betriebsspannung	230 - 230 V

Elektrischer Strom

Ausgangsstrom	1250 mA
---------------	---------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Texte

Anschluss	Eingangsspannung, Ausgangsspannung
-----------	------------------------------------