



260005

## USB Ladesteckdose 230 V Hauselektronik anthrazit, matt

### Technische Merkmale

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

#### Spannung

Eingangsspannung	100 - 240 V
Ausgangsspannung	5 - 5 V

#### Abmessungen

Höhe	70,70 mm
Breite	70,70 mm
Tiefe	44 mm
Einbautiefe	32 mm

#### Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	2
---------------------	---

#### Zubehör

Mit Feinsicherung	Nein
-------------------	------

#### Werkstoff

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Matt

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	1,40 A
Ausgangsstrom	1400 mA

#### Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen (doppelt zum Durchverdrahten)
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ A