



260009

USB Ladesteckdose 230 V Hauselektronik polarweiß, matt

Technische Merkmale

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Spannung

Eingangsspannung 100 - 240 V

Ausgangsspannung 5 - 5 V

Abmessungen

Höhe 70,70 mm

Breite 70,70 mm

Tiefe 44 mm

Einbautiefe 32 mm

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge 2

Zubehör

Mit Feinsicherung Nein

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Elektrischer Strom

Nennstrom 1,40 A

Ausgangsstrom 1400 mA

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen (doppelt zum Durchverdrahten)

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Steckverbinder/Buchsen Mit 2 USB-Buchsen Typ A