



260209

USB Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, eckiger Tragring, polarweiß matt

Technische Merkmale

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Anschluss-/Steckertyp USB	A

Spannung

Eingangsspannung	230 - 230 V
Ausgangsspannung	5 - 5 V

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	34 mm

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	2
---------------------	---

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Feinsicherung	Nein

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt

Leistung

Ausgangsleistung	15 W
Leistungsaufnahme standby	0,15 W

Elektrischer Strom

Nennstrom	0,20 A
Ausgangsstrom	3000 mA

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ A