



USB A+C Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, runder Tragring, polarweiß matt

Technische Merkmale

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Spannung

Eingangsspannung 230-230 V

Ausgangsspannung 5-5 V

Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 34 mm

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge 2

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Mit Feinsicherung Nein

Werkstoff

Farbe Polarweiß

Glanzgrad Matt

Leistung

Leistungsaufnahme standby 0,15 W

Elektrischer Strom

Nennstrom 0,20 A

Ausgangsstrom 3000 mA

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Steckverbinder/Buchsen Mit USB-Buchsen Typ A + Typ C

260419