



28198982

Drehdimmer mit Abdeckplatte und Regulierknopf S.1 weiß, glänzend

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Weiß

RAL Nummer 9001

Werkstoff Duroplast

Abmessungen

Achsdurchmesser 4 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 5 - 25 °C

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Dimmprinzip Phasenanschnitt

Montageart Mit Spreizkrallen

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)