



28198989

Drehdimmer mit Abdeckplatte und Regulierknopf S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Werkstoff Duroplast

Abmessungen

Achsdurchmesser 4 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 5 - 25 °C

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Dimmprinzip Phasenanschnitt

Montageart Mit Spreizkrallen

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)