



28342045

Universal-Drehdimmer mit Softrastung, Zentralstück R.Classic schwarz, glänzend

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Werkstoff Metall, Kunststoff

Abmessungen

Achsdurchmesser 4 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement Dreh-/Druckknopf

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 5 - 25 °C

Texte

Anschlussart Mit Steckklemme

Dimmprinzip Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend

Montageart Für Schraubbefestigung

Nebenstelleneingang Mit Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Spannung Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich