



286110

## Universal-Drehdimmer mit Softrastung Hauselektronik

### Technische Merkmale

#### Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Werkstoff

Werkstoff Metall, Kunststoff

#### Abmessungen

Achsdurchmesser 4 mm

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement Dreh-/Druckknopf

#### Texte

Anschlussart Mit Steckklemme

Dimmprinzip Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend

Montageart Mit Spreizkrallen

Nebenstelleneingang Mit Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Spannung Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich