



286210

Universal-Drehdimmer-Nebenstelle mit Softrastung Hauselektronik

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Werkstoff Metall, Kunststoff

Abmessungen

Achsdurchmesser 4 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement Dreh-/Druckknopf

Texte

Anschlussart Mit Steckklemme

Montageart Mit Spreizkrallen

Spannung Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich